

Garant GRIDLINE

Energetická lišta pre zadnú stenu pracovného stola, Vhodné pre dĺžku medzi 2 podstavcami: 1200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	928510 1200
GTIN	4062406117429
Trieda položky	9GG

Popis

Prevedenie:

Energetická lišta na upevnenie na zadnej strane pracovného stola medzi podnožami. Energetické moduly sú kompletne prepojené káblami.

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.

Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 vel. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- **Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.**
- **Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.**
- **Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.**
- **Prierez vodičov predmontovaných káblov:**
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)**
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Trieda ochrany 1**
- **Stupeň ochrany krytom IP 20.**

Osadenie:

Zásuvka 250 V, c. 928470 vel. DE250V/1: 2

Prázdny modul počet (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Ďalšie vhodné energetické moduly nájdete pod č. 928470. Moduly č. 928470 veľkostí _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nie je možné použiť v energetickej lište.

Technický opis

Hĺbka	40 mm
Šírka	1200 mm
Výška	200 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Menovité napätie	250 V
Počet zásuviek Typ F	2
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	F
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1	928470 0/1