

**LED baterka s batériami, Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081437 BLACK |
| GTIN | 4062406087364 |
| Trieda položky | 02A |

Popis**Prevedenie:**

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. **Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.**

- **Ochrana proti samovolnému pohybu.**
- **Gumový kryt tlačidla.**

So **zaoštrovacou** svetelnou hlavou.

V rôznych farbách.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|--------|
| Ø hlavy | 27 mm |
| Rozsah balenia s puzdrom na opasok | nie |
| Svetelný tok Úroveň 2 | 100 lm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Typ batérií | Micro, AAA |
| Trvanie osvetlenia | 4 h |
| Zóna ATEX | žiadna |
| Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 12 h |
| Farba puzdra | CIERNA |
| Počet obsiahnutých batérií | 3 |
| Svetelný tok | 250 lm |
| Osvetľovacie teleso | LED modul |
| Funkcia baterky | Fokus |
| Celková dĺžka | 143 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Druh produktu | Vrecková lampa |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081552 LR3 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081551 LR3 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081561 LR3 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081554 LR3 |
| Držiak na batérie Prevedenie 3AAA | 081506 3AAA |
| Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081559 LR3 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081553 LR3 |