



## Priama brúska, Typ: 722322



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 077261 722322 |
| GTIN             | 4014586880501 |
| Trieda položky   | 03F           |

### Popis

#### Prevedenie:

- **Mimoriadne pohodlná priama brúska.**
- **Hladký chod vďaka vretenu s viacerými ložiskami.**
- **Výkonný motor s vysokou ťažnou silou.**
- **Vďaka regulácii otáčok je ideálny na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, ako aj na brúsenie a leštenie.**
- **Vhodné pre brúsne kolíky a karbidové vrtáky.**

S ergonomicky prispôsobenou rukoväťou **ErgoGrip** FEIN pre prácu bez únavy.

Univerzálna priam brúska na práce na ťažko prístupných miestach. Tenké, praktické hrdlo umožňuje vnútorné brúsenie.

Výkonná, praktická priama brúska s **krátkym krkom vretena**. Vhodná aj na polostacionárne použitie.

- **Mimoriadne výkonná priama brúska FEIN ErgoGrip.**
- **Vysoká hĺbka zanorenia, dĺžka ložiska krku: 173 mm.**
- **POWERtronic so stabilizáciou otáčok a ochranou pred preťažením.**
- **S dlhým krkom vretena.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny Ø 8 mm, 2 upínacích kľúčov SW13 a SW17.

#### Upozornenie:

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

### Technický opis

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnosť | 2,1 kg |
|----------|--------|

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| maximálne vibrácie podľa EN    | < 2,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Príkon                         | 1010 W                         |
| Dĺžka kábla                    | 4 m                            |
| elektronická predvoľba otáčok  | áno                            |
| Označenie výrobcu              | GSZ11-320PERL                  |
| Rozsah otáčok                  | 9500 - 32500 min <sup>-1</sup> |
| maximálny Ø upínacích klieštín | 8 mm                           |
| Zásobovanie energiou           | Sietová prevádzka              |
| Druh produktu                  | Priama brúska                  |

---

## Príslušenstvo

|   |          |
|---|----------|
| Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 8 | 077268 8 |
|---|----------|