



Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kuželom a základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 200/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Trieda položky	33U

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do \varnothing 315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných \varnothing .

Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

Rozsah balenia:

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradné a prídavné čeluste pozri č. 313200 – 313350.

Technický opis

Typ	200
Upínací zdvih na čelusť S	7 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	8 - 208 mm
Prietok E	52 mm
Upínanie krátkeho kužela	5
maximálne otáčky	4800 min ⁻¹
Hmotnosť	18,6 kg
Vonkajší Ø A	206 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	72 - 224 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Počet rozperných skrutiek	4
Ø centrovacieho kužela B	82,575 mm
Kľúč Vnútorý šesťhran K	12 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Tvrde nadstavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200	313250 200
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200	313205 200
Súprava základných čelustí 3dielna,rovné ozubenie pre typ skľučovadla 200	313207 200
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200	313200 200
Tvrde nadstavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200	313210 200