



**Skľučovadlo na klinové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkym kuželom a základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 160/5**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Trieda položky	33U

## Popis

### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny čelustí.
- Dlhá životnosť pri maximálnej precízności.
- Modulárny systém ochranných objímok.
- Najkratšie prípravné časy.
- Telo skľučovadla vytvrdené až do  $\varnothing$  315 mm.
- Veľký priechodný otvor (rozmer E!).
- Bezpečnostný kolík pre zachovanie maximálnej ochrany pri obsluhu.
- Kompatibilné so základnými čelustami pre systém skľučovadla „F“ a systém „Duro“.
- Flexibilné upnutie malých a veľkých obrobkov.
- Mimoriadne presné upnutie najmenších vnútorných  $\varnothing$ .

### Použitie:

Pre vyvrtávacie hlavy DIN 55027 s rozperkami a maticami s nákrúžkami. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Materiál:

Celé zo zápustkovo kovanej ocele, tým pádom vhodné pre vysoké otáčky (pozri tabuľku).

**Rozsah balenia:**

1 bezpečnostný napínací kľúč a 1 sada upevňovacích skrutiek.

Vrátane 1 súpravy základných a tvrdých nastavbových čelustí.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Náhradné a prídavné čeluste** pozri č. 313200 – 313350.

## Technický opis

Ø centrovacieho kužela B	82,575 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	5 - 170 mm
Vonkajší Ø A	165 mm
Prietok E	42 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	65 - 186 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M10
Upínanie krátkeho kužela	5
Upínací zdvih na čelust' S	6,5 mm
Hmotnosť	9,6 kg
Typ	160
maximálne otáčky	5400 min <sup>-1</sup>
Kľúč Vnútorý šesťhran K	12 mm
Séria	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

## Príslušenstvo

Tvrde nadstavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 160	313250 160
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 160	313200 160
Tvrde nadstavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 160	313210 160
Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 160	313205 160
Súprava základných čelustí 3dielna,rovné ozubenie pre typ skľučovadla 160	313207 160