

Tajima**Univerzálny bezpečnostný nôž QuickBack™ s 2K-zložkovou rukoväťou a pracovnou špičkou s 1 čepeľou Razar Black, 18 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	845080
GTIN	4975364111593
Trieda položky	83M

Popis**Prevedenie:**

Zasúvacie/vysúvacie čepele v presnom kovovom vedení. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.

Jedinečný **bezpečný rezač** bez kontrolnej značky GS, s ergonomickou **dvojkomponentovou rukoväťou** a presným vedením čepele. Multifunkčný hrot na vedenie čepele na otváranie konzerv, funkcia skrutkovača, otváranie lepenkových škatúl' atď. Dodatočné kovové zakončenie na konci rukoväte na otváranie lepenkových škatúl'. S 1 odlamovacou čepeľou (č. 845021 veľ. 10), 8-stupňovou. **Šírka 18 mm.**

Výhoda:

Kombinuje 2 typy nožov v jednom: Bezpečnostný nôž a rezač.

- **Aretovaný posúvač: vysokokvalitný rezač.**
- **Posunutím posúvača smerom dopredu získate plnohodnotný bezpečnostný nôž, t. j. po uvoľnení posúvača sa čepeľ vráti späť do puzdra.**

Mimoriadne všestranný nôž!**Náhradný diel:**

Náhradné čepele pozri č. 845010 sk. 10; 845015 sk. 10; 845016 sk.10; 845018 sk. 50; 845019 sk. 50; 845021 sk.10; 845023 sk. 50.

Technický opis

Dĺžka noža bez čepele	182 mm
Šírka čepele	18 mm
Dĺžka čepele	100 mm
Počet oddelovacích úrovní	8

Hrúbka čepele	0,5 mm
Druh produktu	Bezpečnostný nôž

Príslušenstvo

Súprava čepeľí 10dielna, 18 mm, bez odlamovacích pozícií „experience“ Počet 10	845016 10
Zberný box	845130
Puzdro pre univerzálny nôž	845065
Sada odlamovacích čepeľí 50-dielna, 18 mm „multisharp“ Počet 50	845023 50
Zberný box, malý	845135
Súprava odlamovacích čepeľí 10dielna, 18 mm „experience“ Počet 10	845010 10
Súprava odlamovacích čepeľí 50dielna, 18 mm „experience“ Počet 50	845018 50
Súprava odlamovacích čepeľí 50dielna, 18 mm „longlife“ Počet 50	845019 50
Súprava odlamovacích čepeľí 10dielna, 18 mm „longlife“s vlnitým výbrusom Počet 10	845012 10
Súprava odlamovacích čepeľí 10dielna, 18 mm „longlife“ Počet 10	845015 10
Sada odlamovacích čepeľí 10-dielna, 18 mm „multisharp“ Počet 10	845021 10