

**Lepidlá na poistky skrutky, 50 ml, Označenie výrobcu: 55-03****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083313 55-03
GTIN	2050002005211
Trieda položky	08G

Popis**Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabráňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Použitie:

S nízkou pevnosťou – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

Stredne pevné – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

Vysoko pevné – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Stredne pevný, použiteľné ako poistka skrutiek und tesnenie závitov, bis 200 °C, aj pre pasívne materiály, bez označenia.

Upozornenie:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

Technický opis

pre veľkosť závitov M do	M36
Označenie výrobcu	55-03

minimálny odtrhávací moment	18 - 23 Nm
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
maximálna škára	0,25 mm
Bod vzplanutia	100 °C
Objem náplne	50 ml
vhodné pre materiál	Kov
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
Farba	modrá
Teplota skladovania	20 °C
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	olejnaté povrchy
Teplota Rozsah použitia	-55 - 200 °C
Tvar	tekuté
Vlastnosť	thixotrop
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Vlastnosť	bez oznacenia
Funkčná pevnosť podľa	1 - 3 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 - 20 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálnym nástrojom
Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

Príslušenstvo

Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7061	083391 7061
Čistiaci a odmasťovací sprej Výrobca-číslo produktu 7063	083392 7063
Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihiel Vhodné pre veľkosť balenia 50	083344 50