

**Digitálny číselník Odčítanie 0,0001 mm, Rozsah merania: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Presný digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** zobrazením číslíc (**11 mm**) a integrovaným zobrazením tolerancie. Dodatočné analógové Barograf zobrazenie s tolerančnými hranicami.

Absolútna funkcia: Nulová poloha možná v každej pozícii, bez straty referenčného vzťahu.

Nastaviteľný faktor so zobrazením na displeji. Jednotlivé funkcie možno zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.

Zobrazenie otočné o 280°.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Hrúbka krytu	35 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0001 mm
Kalibrácia	C1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Meracia sila	0,65 – 0,90 N
Ø puzdra	58 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00001 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier	11 mm
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450	081560 CR2450
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2