

**Mahr****Digitálny číselník Odčítanie 0,0001 mm, Rozsah merania: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434655 25
GTIN	4059192061685
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Presný digitálny odchýlkomer s **veľmi veľkým** zobrazením číslic (**11 mm**) a integrovaným zobrazením tolerancie. Dodatočné analógové Barograf zobrazenie s tolerančnými hranicami.

**Absolútna funkcia:** Nulová poloha možná v každej pozícii, bez straty referenčného vzťahu.

**Nastaviteľný faktor** so zobrazením na displeji. Jednotlivé funkcie možno zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, Preset, tolerancie) zostanú zachované aj pri výmene batérie.

Zobrazenie otočné o 280°.

**Funkcia:**

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2450.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

**Technický opis**

Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Kalibrácia	C1
Hrúbka krytu	35 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2450
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00001 palec
Rozsah merania	0 - 25 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0001 mm
Meracia sila	0,65 – 1,15 N
Ø puzdra	58 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier	11 mm
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450	081560 CR2450