

Garant**Súprava nástrčných klúčov s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Počet klúčov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	622160 12
GTIN	4045197725233
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Silová rukoväť s dobre uchopiteľným povrchom šetrným k pokožke a jadrom zo zvlášť húževnatého a nárazu vzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu možno s mokrými alebo masťnými rukami preniesť vysoký točivý moment. **Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre klúč.**

Silová rukoväť s povrchom z materiálu **Haptoprene**, ktorý je šetrný ku koži a dobre sa drží. Čepel' so špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny, niklovaný a chrómovaný povrch.

Obsah:

Po 1 nástrcnom klúci c. 622150: Veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Technický opis

Počet klúčov	12
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 9	622150 9
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 13	622150 13
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 8	622150 8
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 4	622150 4
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 5,5	622150 5,5
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 12	622150 12
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 5	622150 5
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 6	622150 6
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 4,5	622150 4,5
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 7	622150 7
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 11	622150 11
Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Rozmer cez steny 10	622150 10
Taška na náradie Dĺžka×šírka 500X320	691520 500X320