

Garant GRIDLINE

**Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 36×20G,  
Výška čela zásuvky: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 930746 250    |
| GTIN             | 4062406131715 |
| Trieda položky   | 9GK           |

**Popis****Prevedenie:**

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Nosnosť 200 kg.

**Vhodné pre:**

Korpus skrinky na náradie 40 × 24 G, č. 930735. Skrinka 36 × 20 G.

**Rozsah balenia:**

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 200 kg     |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| Zásuvka Úžitková plocha v G     | 36×20      |

|   |  |
|---|--|
| Úžitková výška                              | 225 mm   |
| Výška vpredu                                | 250 mm   |
| Hmotnosť                                    | 22 kg  |
| Úžitková šírka v G                          | 36   |
| Úžitková hĺbka v G                          | 20   |
| Rozsah použitia                             | Montážny vozík   |
| Úžitková šírka                              | 900 mm   |
| Úžitková hĺbka                              | 500 mm   |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie       | áno  |
| Hrúbka materiálu                            | 1,2 mm   |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)      | 100 %  |
| Voľba farieb                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36x20G   |
| Druh produktu                               | Zásuvka  |

## Príslušenstvo

|   |           |
|---|-----------|
| Kryt z PVC pre súpravu úchytiel10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 36        | 951032 36 |
| Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 36           | 951030 36 |
| Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 36 | 951020 36 |
| Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10                                       | 951025 10 |