

Garant GRIDLINE

**Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuviek: 900/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927305 900/3
GTIN	4062406108342
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Hliníkové úchytkové lišty** s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere s pravým dorazom.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 1

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

**Technický opis**

Úžitková výška pre zásuvky	250 mm
Hĺbka	650 mm
Počet zásuviek	3
Výška dvier	525 mm
Doraz dvier	pravé
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Úžitková výška dvier	525 mm
Šírka	400 mm
Úžitková šírka	350 mm
Hmotnosť	50,7 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Počet dvier	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Výška	900 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovného stolu

**Príslušenstvo**

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Kontajner 16G s dvierkami s pravým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami Výška / výška dvierok 900/525	927420 900/525
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21