


**Garant****Základná doska ZeroClamp, Typ: 21782****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360012 21782
GTIN	4045197722492
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Všetky otvory pre vzdialenosti T-drážok od **63, 100, 125 mm**.

Stredový otvor Ø 25 H7 na upnutie strediacej sady. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

**Použitie:**

Pre vertikálne/horizontálne stroje.

**Materiál:**

**Základná doska** z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.

Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínací čap č. 360025.

Pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 / 12805.

**Upozornenie:**

Základné dosky s upínacím hrncom Ø 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie.

## Technický opis

Typ	21782
Ø upínacieho hrnca	138 mm
Výška H	54 mm
Šírka B	196 mm
Počet upínacích hrncov	2
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	200 mm
Dĺžka A	446 mm
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Základná doska

## Príslušenstvo

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp Typ 21872	360013 21872
Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12805	360017 12805
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M8	360025 16M8
	360025 25M16/138

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ  
25M16/138

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ  
18M16/138

360025 18M16/138

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10

360025 25M10

Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12808

360017 12808

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ  
18M12/138

360025 18M12/138

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ  
12M10/138

360025 12M10/138