

**PRYOR****Súprava vyrážačov číslic, 10-dielna Normálne písmo 0 – 9, Výška písma: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085405 4
GTIN	5022044000230
Trieda položky	08W

**Popis****Prevedenie:**

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastických krabičkách.

**Vysoko výkonné presné razidlo**, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.

**Normálne písmo**; tzn. že vyrazený znak je možné na obrobku priamo čítať.

**Použitie:**

Na označovanie rôznych materiálov, s **pevnosťou do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Náhradný diel:**

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.

Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

**Upozornenie:**

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

**Technický opis**

Ohraničenie hĺbky	áno
-------------------	-----

Hrúbka stopky	9,5
Výška písma	4 mm
Celková dĺžka	70 mm
Druh produktu	Držiak ručného razidla

## Príslušenstvo

Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/4	085411 4/4
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/6	085411 4/6
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/0	085411 4/0
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/9	085411 4/9
Držiak razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/7	085411 4/7
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/8	085411 4/8
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/3	085411 4/3
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/2	085411 4/2
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/5	085411 4/5
Razidlo – jednotlivéNormálne písmo 0 – 9 Výška písma (mm) / znaky 4/1	085411 4/1