

**Garant****Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 101,1 mm, Napojenie: HW63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 237515 HW63   |
| GTIN             | 4062406114541 |
| Trieda položky   | 29W           |

**Popis****Prevedenie:**

S **digitálnou vyvrtávacou hlavou** č. 237516, **digitálnym ukazovateľom** č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufri.

Pre vyvrtávacie tyče s Ø stopkami 16 mm a držiak otočnej platničky. Možnosť rozšírenia s pomocou adaptéra a držiaka otočnej reznej platničky do Ø 152,1 mm. **Presnosť prísuvu 0,01 mm/pomocou noniusu 0,002 mm v Ø.**

**Pomocou digitálneho ukazovateľa 0,001 mm v Ø.**

Vyvrtávacie tyče s vhodnou otočnou platničkou ISO typ **CC..0602**.

Držiak otočnej platničky s vhodnou otočnou platničkou ISO typ **CC..09T3**.

**Rozsah balenia:**

1 vyvrtávací hlava: 237516 HW63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Vyvrtávací tyč Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

č. 237634 Vyvrtávací tyč Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

č. 237640 Vyvrtávací tyč Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

č. 237642 Vyvrtávací tyč Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 držiak otocných platničiek: Č. 237645 pre Ø 87,75 - 101,1 mm (s adaptérom Č. 237534 do Ø 114,1 mm)

1 otocná platnička: 260052 Veľ. CU7010 (alebo použiť CC..0602)

260058 CU7010 (alebo použiť CC..09T3)

1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

**Náhradný diel:**

Pre č. 237630 – 237642: Skrutka na otočné platničky č. 219830.

Pre č. 237645; 237531; 237532: Skrutka pre otočnú platničku č. 219805.

**Odporúčanie:**

Prednostne s otočnými platničkami č. 237695-237698.

**Upozornenie:**

Držiak vymeniteľnej doštičky s adaptérom (č. 237531; 237532; 237534) pre rozšírenie na oblasť Ø do 152,1 mm: Jednotlivé produkty viď u sady vyvrtávacích hláv č. 237512.

---

**Technický opis**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Napojenie          | HW63               |
| Vnútorne chladenie | áno                |
| Druh produktu      | Vyvrtávací nástroj |

---

**Príslušenstvo**

|   |               |
|---|---------------|
| CC.T 060204 Typ CU7010                            | 260052 CU7010 |
| Nastaviteľná vyvrtávací tyč                       | 237640        |
| Držiak vymeniteľných doštičiek                    | 237645        |
| Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 152,1 mm Napojenie HW63 | 237516 HW63   |
| Vyvrtávací tyč                                    | 237630        |
| Vyvrtávací tyč                                    | 237634        |
| Nastaviteľná vyvrtávací tyč                       | 237642        |
| CC.T 09T304 Typ CU7010                            | 260058 CU7010 |
| Zobrazovacia jednotka digitálna                   | 237601        |
| Súprava bez upínača Ø 9,75 – 101,1 mm             | 237539        |