

Garant**Energetická lišta so 2 zásuvkami 250 V, vhodné pre typ: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928442 1000
GTIN	4062406116156
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

S 2 modulmi č. 928470 veľ. DE250V/1 osadené.

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať. Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predinštalácia s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre vodiace lišty médií):

1 × rozdeľovací blok č. 928492 s 5-pólovým zapínacím a vypínacím vodičom a 5 zásuvkami 3-pólovými,

1 × konektor 5-pólový č. 928491 veľkosti 5 pre napájací vodič v balení.

Popis:**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.**
- **Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.**
- **Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.**
- **Prierez vodičov predmontovaných káblov:**
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)**
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Trieda ochrany 1**
- **Stupeň ochrany krytom IP 20.**

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 928010, rohový podporný stĺpik č. 928030. Montáž **zavesením**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

Technický opis

Hmotnosť	6 kg
Jednotka členenia	8E
vhodné pre typ	1000
Šírka	920 mm
Vstavaná výška	160 mm
Rozsah prestavenia hĺbky	60 mm
Menovité napätie	250 V
Počet zásuviek Typ F	2
Spínač zapnutia/vypnutia	nie
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	F
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/2	928470 0/2
Modul pre energie a médiá Druh modulu DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1	928470 0/1
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT