

**Garant****Energetická lišta s 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp., vhodné pre typ: 2000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928444 2000
GTIN	4062406116262
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

S 2 modulmi č. 928470 veľ. DE250V/2 a modul č. 928470 veľ. ON/OFF1, osadený zapínač/vypínač pre osvetľovaciu jednotku.

Vyrobené z oceleového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.

Káblkové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich lišt médií.

**Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):**

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,  
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

**Popis:****Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
  - 3 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri striedavom prúde (L, N, PE)
  - 5 × 1.5 mm<sup>2</sup> pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

**Vhodné pre:**

Nosné stĺpiky č. 928010, rohový podporný stĺpik č. 928030. Montáž **zavesením**.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

## Technický opis

Vstavaná výška	160 mm
Šírka	1920 mm
vhodné pre typ	2000
Hmotnosť	9 kg
Jednotka členenia	18E
Rozsah prestavenia hĺbky	60 mm
Menovité napätie	250 V
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Počet zásuviek Typ F	4
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Zásuvka Typ	F
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul

## Príslušenstvo

Modul pre energie a médiá Druh modulu ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/1	928470 0/1
Modul pre energie a médiá Druh modulu DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul pre energie a médiá Druh modulu 0/2	928470 0/2
Mediálny modul pre nosný stĺpik Druh modulu CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Rozvodný blok Počet pólov / počet výstupov 3/5	928492 3/5

Predlžovací kábel, systém Wieland Typ 3

923424 3