

Garant**Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkou chrómovaná,
Počet skrutkovačov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627132 9
GTIN	4062406133870
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Pružiacia prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách, a to aj vtedy, keď je skrutka naklonená. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Plastový **držiak** umožňuje jednoduché vybratie každého kľúča bez toho, aby bolo potrebné hýbať s ostatnými.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Obsah:

1 uhlový skrutkovač Č. 627128 – od 3 mm s prídržnou guľôčkou: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
s pridržiavacou funkciou	Pružná prídržná guľôčka od veľ. 3
Guľôčková hlava na dlhom ramene	áno

Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 5	627128 5
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 8	627128 8
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 1,5	627128 1,5
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 3	627128 3
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 10	627128 10
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 4	627128 4
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 6	627128 6
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 2,5	627128 2,5
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou guľôčkouchrómovaná Šesťhran 2	627128 2