

Garant**Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s prídržnou guľôčkou chrómovaná,
Počet skrutkovačov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	626089 9
GTIN	4062406133863
Trieda položky	61C

Popis**Prevedenie:**

Pružiacia prídržná guľôčka z vysoko kvalitnej ocele bezpečne pridržiava nasunuté skrutky vo všetkých polohách. Táto prídržná funkcia robí zo skrutkovača ideálny nástroj najmä vtedy, keď je potrebné skrutky zavádzať do vodorovných, šikmých otvorov vedúcich smerom nahor alebo nadol alebo do hlbokých otvorov a tam ich priskrutkovať.

Plastový **držiak** umožňuje jednoduché vybratie každého kľúča bez toho, aby bolo potrebné hýbať s ostatnými.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, celokalená (húževnatá), povrch chrómovaný.

Rozsah balenia:

1 uhlový skrutkovač Č. 626087 – od 3 mm s prídržnou guľôčkou: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Povrch	chrómovaná
s pridržiavacou funkciou	Pružná prídržná guľôčka od veľ. 3
Plastové opláštenie stopky	nie

Gulôčková hlava na dlhom ramene	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 2	626087 2
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 6	626087 6
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 4	626087 4
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 2,5	626087 2,5
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 10	626087 10
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 3	626087 3
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 1,5	626087 1,5
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 5	626087 5
6-hranný uhlový kľúč, s prídržnou gulôčkouchrómovaná Šesthran 8	626087 8