

**Súprava univerzálnych dierových píl, Počet dielov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	788042 10
GTIN	4058546228842
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Tvrdokovové ozubenie pre dlhšiu životnosť aj pri vrtaní hustých materiálov. Široký a hlboký odvod triesok pre ľahké odstránenie jadra vrtáka. Agresívna geometria ozubení pre až 10-krát rýchlejší postup vrtania v porovnaní s bimetalovými dierovacími píľami. Ideálne pre použitie v elektronike a inštalatérstve.

Použitie:

Na vrtanie väčších otvorov a priechodov do rôznych materiálov: Murivo, ľahké stavebné materiály, plasty a drevo. Nevhodné na použitie v tvrdých materiáloch, ako je betón, žula, prírodný kameň a tvrdé tehly s tvrdosťou nad 30 N/mm².

Obsah:

Univerzálna dierovacia píla Č. 788041: 1 ks Veľ. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Strediaci vrták Č. 788051: 2 ks veľ. 115

Adaptér so strediacim vrtákom Č. 788052: 1 ks Veľ. 115-6KT

Diamantový pilník: 1 ks

Kľúč s vnútorným šesťhrannom: 1 ks

Skladovanie v: plastový kufor

Náhradný diel:

Strediace vrtáky sú dostupné pod č. 788051 a špeciálne adaptéry so strediacim vrtákom sú dostupné pod č. 788052.

Upozornenie:
Používajte iba s rotáciou (bez príklepu).

Technický opis

Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Druh produktu	Dierovacia píla

Príslušenstvo

Strediaci vrták Celková dĺžka 115	788051 115
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka priemer vrtáka 76	788041 76
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka priemer vrtáka 35	788041 35
Špeciálny adaptér so strediacim vrtákom Celková dĺžka 115-6KT	788052 115-6KT
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka priemer vrtáka 68	788041 68
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka priemer vrtáka 57	788041 57
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka priemer vrtáka 51	788041 51
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka priemer vrtáka 44	788041 44