

Garant**Presný vnútorný merací prístroj, Rozsah merania: 50-150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	435190 50-150
GTIN	4045197726391
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Presný dvojbodový porovnávaci merací prístroj s pružinovou stredovou doskou. **Lahké**, stabilné vyhotovenie s **prvkami CFK**, tým nižšia **tepelná rozťažnosť** a zvýšená **ochrana proti korózii**. Ochrana rúk na držiaku zariadenia navyše znižuje teplotné vplyvy. Presný a plynulý prenos dráhy meracieho čapu cez segment krivky. Nastaviteľné na rôzne \varnothing pomocou pevných meracích čapov s kalenou oceleovou guľôčkou.

Prevedenie reklamného textu:

- **Lahké, stabilné vyhotovenie s CFK prvkami.**
- **Znížená tepelná rozťažnosť.**
- **Zvýšená ochrana proti korózii.**

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah balenia:

Presný dutinomer v drevenej kazete (bez odchýlkomera).

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri používaní presných odchýlkomerov je potrebné dodatočné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Technický opis

Opakovateľnosť bez odchýlkomera	1 μ m
Hĺbka merania	178 mm
Počet meracích čapov	11
Rozsah merania	50 - 150 mm
Počet meracích kotúčov	3
Centrovací tanier Šírka	42,3 mm
Norma	Výrobná norma
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 160	023210 160
---	------------

Príslušenstvo

Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 35-90	439914 35-90
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný úchylkomerchránené proti nárazom Rozsah merania / \varnothing púzdra 1/58	433090 1/58
Číselníkchránené proti nárazom Rozsah merania / \varnothing púzdra 10/58	432110 10/58