

uvex**Ochranná helma uvex pheos alpine, Farba: YELLOW**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097812 YELLOW
GTIN	4031101510378
Trieda položky	04U

Popis

Prevedenie:

Táto **multifunkčná prilba** spája požiadavky priemyselnej ochrannej prilby s vlastnosťami horolezeckej prilby. Skrátený prieszor poskytuje **rozšírené zorné pole** smerom nahor. Ľahká a odolná škrupina prilby vyrobená z ABS. S ďalšími možnosťami upevnenia pre tvárový štít, okuliare a čelovku. Odolnosť voči chladu **do –30°C**.

- **6-bodový popruh, výškovo nastaviteľný**
- **30 mm upínanie euro-slot**
- **potítok z PU**
- **Sťahovacia časť na zátylku**
- **S otočným zámkom**

Použitie:

Výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Náhradný diel:

Potítok č. 097820.

Technický opis

Hmotnosť	490 g
Klipy na osadenie prídavných častí	áno
odolné voči chladu	do -30 °C
možné pripevnenie čelovky	áno
Regulácia šírky	skrútkovací uzáver
Farba	ŽLTÁ
6-bodové textilné zavesenie	áno
Veľkosť	52 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Materiál plášte prilby	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X4	097756 X4
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X3	097756 X3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X5	097756 X5
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X2	097756 X2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
	097756 X1

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série
Peltor™ X Typ X1
