

**Garant****Súprava skrutkovačov pre Torx®, s T-rukoväťou, Počet nástrojov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953120 9
GTIN	
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953120: 1 ks

Skrutkovac GARANT na skrutky Torx® c. 625150 vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 ks

**Technický opis**

Hĺbka v G	24
Počet nástrojov	9
Hĺbka	600 mm
Šírka v G	6
Šírka	150 mm
Prevedenie	so skrutkovacom
Hmotnosť	0,384 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6x24
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX15	625150 TX15
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX6	625150 TX6
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953120	952001 953120
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX10	625150 TX10
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX25	625150 TX25
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX7	625150 TX7
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX8	625150 TX8
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX9	625150 TX9
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX20	625150 TX20
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene Profil Torx® TX30	625150 TX30