


Garant GRIDLINE

**Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 26×24G,
Výška čela zásuvky: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931168 100 |
| GTIN | 4062406132071 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rúkoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Nosnosť 200 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, č. 931155.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Výška vpredu | 100 mm |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×24 |

| | |
|---|--|
| Hmotnosť | 15 kg |
| Úžitková výška | 75 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg |
| Úžitková šírka v G | 26 |
| Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Rozsah použitia | Montážny vozík |
| Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Úžitková šírka | 650 mm |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | áno |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26x24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 26 | 951020 26 |
| Kryt z PVC pre súpravu úchytiak10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26 | 951032 26 |
| Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26 | 951030 26 |