

**Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953372 9
GTIN	2050002004160
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953372: 1 ks

Skrutkovač PB SWISS TOOLS pre drážky 660040 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ks

Skrutkovac PB SWISS TOOLS pre skrutky Phillips c. 667695 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	24
Počet nástrojov	9
Šírka	150 mm
Hĺbka	600 mm
Šírka v G	6
Hmotnosť	0,685 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6x24
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 0	667695 0
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 8	660040 8
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 4	660040 4
Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 2	667695 2
Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 3	667695 3
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 6,5	660040 6,5
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 5,5	660040 5,5
Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 1	667695 1
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953372	952001 953372
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 3,5	660040 3,5