

Garant GRIDLINE

**Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 200 kg, 46×24G,
Výška čela zásuvky: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 931456 75 |
| GTIN | 4062406132613 |
| Trieda položky | 9GK |

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 50 mm alebo 2G (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Nosnosť 200 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 50 × 28 G, č. 931435.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| Hmotnosť | 19 kg |
| Výška vpredu | 75 mm |

| | |
|---|--|
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 46×24 |
| Úžitková výška | 50 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Úžitková šírka v G | 46 |
| Rozsah použitia | Montážny vozík |
| Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Úžitková šírka | 1150 mm |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | áno |
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 46×24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 46 | 951020 46 |
| Koncové krytky úchytiak20-dielne Typ 10 | 951025 10 |
| Kryt z PVC pre súpravu úchytiak10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 46 | 951032 46 |
| Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 46 | 951030 46 |