



## Súprava bitov „Tool-Check PLUS“ s pracovným nástrojom a nadstavcami pre nástrčné kľúče 39-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676171
GTIN	4013288191601
Trieda položky	63H

### Popis

#### Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

#### Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 2 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675380 1 ks 1/25; 3 ks 2/25; 1 ks 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks 675240 Vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks 675350 Vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks vel. 1,0×5,5

Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: 1 ks Vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran – 1/4 palca bitový upínač

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

Násady skrutkovačov: 1 ks

Račna na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676645

### Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
-----------------	-----------------------------

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Označenie výrobcu	Tool-Check PLUS
Aktivačné náradie	Račňa na bity 1/4 palca
Aktivačné náradie	Násady skrutkovačov
Druh produktu	Bitový nástroj

## Príslušenstvo

Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4
Stopka s magnetom / rýchlo-spojka Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX20	675350 TX20
Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675380 3/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 8	675240 8
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675200 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX10	675350 TX10
	675380 2/25

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25

Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3

675240 3

Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5

675240 5

Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4

676645 1/4

Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25

675200 2/25

Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou tvrdá Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25

675380 1/25

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX30

675350 TX30

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX25

675350 TX25