



Súprava skrutkovačov pre mikroelektroniku v textilnom púzdre, Počet dielov: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	669630 11
GTIN	4013288178343
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky skonštruovaná viaczložková rukoväť s **otočným krytom, rýchlootáčacou zónou** na efektívne skrútkovanie a **silová zóna**. S **rýchlovýmenným puzdrom** na upnutie 4 mm čepelí bitov Halfmoon (č. 669932 až 669936), príp. 4 mm čepelí bitov HIOS. Čepele z kvalitnej nástrojovej ocele.

Obsah:

Násady skrutkovačov: 1 kus
Čepele na plochý skrutkovač č. 669932: 1 ks Vel. 1,5; 2; 3
Čepele na Phillips č. 669933: 1 ks Vel. 00; 0; 1
Šesťhranné čepele č. 669934: 1 ks Vel. 1,5; 2
Čepele pre Torx® č. 669935: 1 ks Vel. TX5; TX6

Technický opis

Počet dielov	11
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Otočný kryt	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochá čepeľ Halfmoon, 4 mm Šírka čepele b 1,5	669932 1,5
Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 3IP	669936 3IP
Čepeľ pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX5	669935 TX5
Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 4IP	669936 4IP
Držiak na skrutkovače s rýchlovýmenným skľučovadlom pre 4 mm bity Halfmoon / HIOSESD	669931
6-hranná čepeľ Halfmoon, 4 mm Šesťhran 1,5	669934 1,5
Čepeľ pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm Veľkosť krížovej drážky 0	669933 0
Čepeľ pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm Veľkosť krížovej drážky 00	669933 00
Čepeľ pre skrutky Phillips Halfmoon, 4 mm Veľkosť krížovej drážky 1	669933 1
Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 2IP	669936 2IP
Plochá čepeľ Halfmoon, 4 mm Šírka čepele b 2	669932 2
Čepeľ pre skrutky Torx Plus®, 4 mm Profil Torx Plus® 1IP	669936 1IP
6-hranná čepeľ Halfmoon, 4 mm Šesťhran 2	669934 2
Čepeľ pre skrutky Torx®, 4 mm Profil Torx® TX6	669935 TX6
Plochá čepeľ Halfmoon, 4 mm Šírka čepele b 3	669932 3