



## Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953435 10
GTIN	2050002004238
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

#### Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953435: 1 ks

Skrutkovač PB SWISS TOOLS ESD pre drážky 660040 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 ks

Skrutkovac PB SWISS TOOLS pre skrutky Phillips c. 667695 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

### Technický opis

Hĺbka	500 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	10
Počet kusov náradia	10
Hĺbka v G	20
Šírka	200 mm
Hmotnosť	0,843 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20

Druh produktu

Vložka z tvrdenej peny

**Príslušenstvo**

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou  
SwissGrip Šírka čepele b 6,5

660040 6,5

Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou  
rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 1

667695 1

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou  
SwissGrip Šírka čepele b 4

660040 4

Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou  
rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 0

667695 0

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou  
SwissGrip Šírka čepele b 10

660040 10

Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou  
rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 2

667695 2

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou  
SwissGrip Šírka čepele b 5,5

660040 5,5

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre  
sadu vložiek s tvrdenej peny 953435

952001 953435

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou  
SwissGrip Šírka čepele b 8

660040 8

Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou  
rukoväťou SwissGrip Veľkosť krížovej drážky 3

667695 3

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou  
SwissGrip Šírka čepele b 3,5

660040 3,5