



## Súprava nástrčných klúčov 1/4, Počet nástrojov: 20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953704 20
GTIN	4062406157104
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

#### Vhodné pre:

**Nové dielenské vozíky GARANT** so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

#### Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953704: 1 ks

6-hranná hlavica HOLEX c. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ks

6-hranná zástrčná hlavica HOLEX c. 631720 vel.3; 4; 5; 6: 1 ks

Rohatka prepínateľná HOLEX c. 632090 vel. 1/4: 1 ks

Predĺženie HOLEX c. 632420 vel. 150: 1 ks

Nástrčná rukovät HOLEX c. 632840 vel. 150: 1 ks

Priecna rukovät HOLEX c. 633029 vel. 116: 1 ks

## Technický opis

Hĺbka	250 mm
Hmotnosť	0,581 kg
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	20
Šírka v G	8
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632420 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631020 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 6	631720 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631020 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631020 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631020 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631020 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631020 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631020 4,5
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632840 150
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šesthran 5	631720 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631020 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631020 4

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631020 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631020 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631020 9
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632090 1/4
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 3	631720 3
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenoj peny 953704	952001 953704
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"krátka Šest'hran 4	631720 4