



Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 711SET



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

Výhoda:

Patentovaná 4-prevodová prevodovka.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky. Rozsiahla **profesionálna súprava na rezanie závitov** ideálna na obrábanie kovov.

- **QuickIN držiak bitov (1/4 palca).**
- **QuickIN adaptér závitníka s 2 upínačmi.**
- **QuickIN adaptér zásuvného orecha.**

- **Uhlová hlava.**
- **Nabíjačka a 2 x akumulátor.**

Technický opis

Kapacita akumulátora	6 Ah
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny krútiaci moment mäkký	46 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min ⁻¹
typické použitie	Heavy Duty
maximálne otáčky 2. stupeň	800 min ⁻¹
Hmotnosť	2 kg
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 4. stupeň	3850 min ⁻¹
maximálne otáčky 3. stupeň	1950 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	25 mm
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	90 Nm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Označenie výrobcu	ASCM 18 QMSET
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V

USP2

vhodné na drevo a oceľ, rozsah
upínania rýchlopínacieho
skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Akumulátor Li-IonHighPower Typ batérie, napätie batérie FE18	073834 FE18
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ 711301	070208 711301
Akumulátorový 4stupňový vŕtací skrutkovač Typ 71161164	070200 71161164
Základná súprava akumulátorov Typ 92604323	073832 92604323