

**HOLEX****Súprava skrutkovačov, Počet nástrojov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953444 11
GTIN	4062406157005
Trieda položky	91A

**Popis****Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.

Vložky z tvrdennej peny vyplňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

**Vhodné pre:**

**Nové dielenské vozíky GARANT** so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky **20 G × 16 G** príp. 500 × 400 mm (š × h).

**Rozsah balenia:**

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953444: 1 ks

HOLEX skrutkovač pre drážku č. 660701, veľ. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8, 10: 1 ks

Skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX, c. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

**Technický opis**

Hĺbka v G	20
Šírka v G	8
Hĺbka	500 mm
Počet nástrojov	11
Šírka	200 mm
Hmotnosť	1,006 kg

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

## Príslušenstvo

Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 7	660701 7
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 2,5	660701 2,5
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 3	668401 3
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 10	660701 10
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 0	668401 0
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 8	660701 8
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3	660701 3
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 953444	952001 953444