



Akumulátorový 2stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 7113226H1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

Akumulátorový 2-rýchlostný vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom.

- Bezúdržbový POWER-Drive DC motor s vysokým krútiacim momentom a ochranou pred preťažením.
- Mechanické vypínanie krútiaceho momentu, nastaviteľné v 22 stupňoch, dodatočný stupeň vrtania.

Výhoda:

Mechanické nastavenie krútiaceho momentu v 22 stupňoch.

Rozsah balenia:

Vrátane vŕtacieho skľučovadla, spony na opasok, prepravného kufríka a nabíjačky.

Technický opis

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Hmotnosť	1,7 kg
Kapacita akumulátora	3 Ah
typické použitie	Strong
maximálne otáčky 1. stupeň	450 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min ⁻¹
Označenie výrobcu	ABS 18 QC
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Balenie	Prepravný kufrík
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-rýchlostný
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku

Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Základná súprava akumulátorov Typ 92604324	073832 92604324
Akumulátorový 2stupňový vŕtací skrutkovač Typ 71132264	070205 71132264