

Garant**Skriňový systém Tool24 Smartline vrátane organizérov, Typ: S11M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	979001 S11M
GTIN	4062406133801
Trieda položky	9SA

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný systém výdaja tovaru na skladovanie, vydávanie a správu obrábacích a montážnych nástrojov, meracích zariadení, predmetov pracovnej bezpečnosti a rôzneho spotrebného materiálu. Hlavný systém je možné rozšíriť a kombinovať s ďalšími rozširujúcimi systémami ľubovoľných variantov hardvéru Tool24. Systémy sú presne prispôsobené vašim potrebám vďaka individuálne zostaviteľným softvérovým balíkom.

Korpus a zásuvky z 1 mm oceleového plechu. Podstavec pre vysokozdvížne vozíky z 1,75 mm oceleového plechu. Odkladacia doska z bambusu. Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Výhoda:**HCS – Hoffmann Group Connected Suite**

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

Obsah:

Organizéry: 10x Č. 960310 Vel. 4+18; 1x Č. 960330 Vel. 3+14

Osadenie:

Počet zásuviek x výška čela zásuvky: 1 technická zásuvka

10×75 mm; 1×150 mm

Rozsah balenia:

Hlavný systém: Skriňa na výdaj tovaru s 11 zásuvkami 36 × 36 E, dotykový displej, skener čiarového kódu, PC vrátane softvérového balíka BASIC a organizéry.

Rozsah balenia:

Dotyková obrazovka 22 palcová; skener čiarového kódu; PC vrátane softvérového balíka BASIC

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Typ	základná hlavná skriňa kompletná
Rozčlenenie vrámci jednej zásuvky	36×36 E
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka	750 mm
Hmotnosť	249 kg
Zásuvky Úžitková šírka	612 mm
Skladové priestory	4 m ²
Zásuvky Úžitková hĺbka	612 mm
Počet zásuviek	11
Šírka	717 mm
Výška	1390 mm
Séria	Tool24 Smartline
Séria	HCS
Séria	Tool24 Smartline
Rozhranie	HCS (Hoffmann Group Connected Suite)
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém výdaja tovaru

