




## Súprava mikroskrutkovačov, Počet nástrojov: 11



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	953396 11
GTIN	2050002004184
Trieda položky	91A

### Popis

#### Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

#### Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953396: 1 ks

6-hranný skrutkovac na elektroniku WERA c. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: 1 ks

WERA Elektronik skrutkovač pre drážku č. 664600 vel. 1,2; 1,5; 2; 2,5: 1 ks

Skrutkovac na elektroniku pre skrutky Phillips WERA c. 668800 vel. 00; 0: 1 ks

### Technický opis

Počet kusov náradia	11
Hĺbka v G	10
Šírka	200 mm
Hĺbka	250 mm
Šírka v G	8
Počet nástrojov	11

Hmotnosť	0,193 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

## Príslušenstvo

Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro Veľkosť krížovej drážky 00	668800 00
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šesťhran 1,3	627470 1,3
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šesťhran 2	627470 2
Vložka z tvrdennej peny pre súbory náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953396	952001 953396
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 2	664600 2
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 2,5	664600 2,5
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 1,5	664600 1,5
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šesťhran 1,5	627470 1,5
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šesťhran 0,9	627470 0,9
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šesťhran 2,5	627470 2,5
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro Veľkosť krížovej drážky 0	668800 0
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 1,2	664600 1,2