

**Garant****CNC prepravný vozík s celogumenými kolieskami, Úžitková šírka: 627mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	970046 627
GTIN	4062406163129
Trieda položky	91L

## Popis

### Prevedenie:

Podvozok a nadstavba z ocelového plechu s bočnými stenami v rastri po 25 mm na montáž nosných líšt a nosičov náradia. 2 pevné a 2 otočné (s aretáciou) kolieska na guľôčkových ložiskách (každé s priemerom Ø 160 mm) a 4 posuvné rukoväti zabezpečujú všestrannú a bezpečnú manipuláciu v priestore dielne. Vrátane odkladacieho priestoru z ocelového plechu (D × Š × V 150 × 452 × 30 mm).

### Rozsah balenia:

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, posuvnou rukoväťou a celogumovými kolieskami.

### Povrchová úprava farby:

Podvozky a bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

### Upozornenie:

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

## Technický opis

Výška	1200 mm
Úžitková šírka	627 mm

Maximálna nosnosť	400 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka	800 mm
Počet nosných koľajníc (na stranu)	2
Šírka ložnej plochy	675 mm
Šírka	675 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Materiál Koleso	celogumové
Ø kolesa	160 mm
Počet držiakov náradia (na stranu)	4
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravný vozík

## Príslušenstvo

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK63	970130 HSK63
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C6	970130 C6
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK40	970130 SK40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C8	970130 C8
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI20	970130 VDI20
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK100	970130 HSK100
Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov Šírka 627	970110 627

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky 0	970130 0
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI30	970130 VDI30
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK30	970130 SK30
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C4	970130 C4
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI40	970130 VDI40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK80	970130 HSK80
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK40	970130 HSK40
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK50	970130 HSK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK50	970130 SK50
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C5	970130 C5