

Garant

Prepravný vozík s celogumenými kolieskami, Využitelná šírka mm / model: 452/A

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Trieda položky	91L

Popis**Prevedenie:**

Stabilná kostra s 2 pevnými a 2 (uzamykateľnými) otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (Ø 160 mm). Nosník sa priskrutkuje ku kostre a posuvnej rukoväti podľa tvarového spojenia. Bočné steny perforované v 25 mm rastrí na inštaláciu nosnej lišty a držiaka náradia.

Rozsah balenia:

Prepravný vozík s 2 bočnými stenami, posuvnou rukoväťou a celogumovými kolieskami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková**

povrchová úprava.**Upozornenie:**

Vhodné nosné lišty pre držiak nástrojov GARANT Tool-UNIT nájdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné držiaky nástrojov pod č. 970125 alebo č. 970130.

Technický opis

Počet nosných koľajníc (1 úroveň)	3
Ø kolesa	160 mm
Šírka ložnej plochy	500 mm

Šírka	500 mm
Výška	925 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Hĺbka	800 mm
Materiál Koleso	celogumové
Počet držiakov náradia (1 úroveň)	5
Maximálna nosnosť	400 kg
Úžitková šírka	452 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC prepravný vozík

Príslušenstvo

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C8	970125 C8
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK100	970125 HSK100
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK80	970125 HSK80
Nosná lišta pre tool-UNIT nosič nástrojov Šírka 452	970110 452
Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI30	970125 VDI30
Odkladacia plocha s vekom pre systémový prepravný vozík Šírka 452	970175 452
Odkladacia plocha pre systémový prepravný vozík Šírka 452	970170 452
	970125 C5

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C5

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI40

970125 VDI40

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK50

970125 SK50

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK30

970125 SK30

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C6

970125 C6

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK50

970125 HSK50

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK40

970125 HSK40

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky VDI20

970125 VDI20

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky SK40

970125 SK40

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky C4

970125 C4

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky HSK63

970125 HSK63

Nosič nástrojov s uložením pre nástroje pre nástrojové držiaky 0

970125 0