

Garant GRIDLINE

CNC skriňa kompletná s upínačmi nástrojov, s krídlovými dverami s priezorom, pre nástrojové držiaky: HSK50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	971303 HSK50
GTIN	4062406164010
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 20 G. S montážnymi lištami nastaviteľnými v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Maximálna **celková nosnosť** na **jeden pár montážnych lišt je 200 kg**, na **priečny nosník je 150 kg**.

Rozsah balenia:

Skrinka s montážnymi lištami č. 971525 veľ. 20 a priečny nosník s upínačmi nástrojov č. 971570.

Povrchová úprava farby:

Korpus, montážne lišty a priečny nosník v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Osová vzdialenosť A	71 mm
---------------------	-------

Výška	2000 mm
Hmotnosť	146 kg
Hĺbka	500 mm
Počet upínačov nástrojov	189
Šírka	1000 mm
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Lišty na uchytenie	9 Pár
Počet priečných nosníkov	9
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Predné strany skriniek	Krídlové dvere s priezorom
Druh produktu	CNC skriňa

Príslušenstvo

Priečný nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/ priehradky 40G pre nástrojové držiaky HSK50	971570 HSK50
Plastová vložka Typ HSK50	947390 HSK50
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Montážne lišty pre priečne nosníky, pár vhodné pre hĺbku skrine v G 20	971525 20

