

Garant GRIDLINE

Kontajner ESD 16G so zásuvkami pojazdný, 12×20G, Výška pláštá mm/počet zásuviek: 500/5mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. S dvoma pevnými a dvoma otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska s brzdou na koliesko a otočný veniec) Ø 125 mm s oderuvzdornými, **vodivými kolieskami**. Zásuvky s **odblokováním jednotlivých zásuviek jednou rukou** zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy.

Použitie:

Zásuvková skrinka na samostatné vybavenie pracovnej stanice č. 972010 – 972015 alebo pre pracovné stoly ESD č. 972150 – 972185.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 75; 125

Povrchová úprava farby:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Technický opis

Šírka	400 mm
Úžitková výška	425 mm
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
ComfortClose	nie
Výška	700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Hmotnosť	60 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
so zvýšeným okrajom	áno
Počet zásuviek	5
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Hĺbka	650 mm
Prevedenie	pojazdný
Prevedenie	so zásuvkami
Úžitková výška pre zásuvky	425 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Montážny vozík

Príslušenstvo

Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním Výška čela zásuvky 75	972036 75
Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním Výška čela zásuvky 125	972036 125
Kontajner ESD 16G na individuálne osadenie zásuvkamipojazdny Výška puzdra 500	972032 500
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21