

Garant GRIDLINE

Rohová energetická lišta ESD so 4 zásuvkami 250 V + zap./vyp., vhodné pre typ: 1000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972203 1000
GTIN	4062406167639
Trieda položky	9GW

Popis

Prevedenie:

Z ocelového plechu v **modulárnej konštrukcii**. Všetky energetické konštrukčné diely s **káblom** a **konektorom**. Moduly, prípadne kryty je možné ľubovoľne meniť/polohovať. Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.

Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):

1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):

- Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
- Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
- Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
- Prierez vodičov predmontovaných káblov:
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
- Trieda ochrany 1
- Stupeň ochrany krytom IP 20.

Vhodné pre:

Nosné stĺpiky č. 972080. Montáž **zavesením**.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá podobná RAL 7035 **ESD prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

- **Všetky plastové časti (napr. krytky) nie sú ESD vodivé.**
- **Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!**

- Informácie o technických údajoch priemyselného zásuvného systému nájdete v eShope www.hoffmann-group.com pod príslušným číslom položky.

Technický opis

Šírka	920 mm
Vstavaná výška	160 mm
vhodné pre typ	1000
Jednotka členenia	8E
Menovité napätie	250 V
Počet zásuviek Typ F	4
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Zásuvka Typ	F
Druh prúdu	AC
Hrúbka materiálu	1,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Modul ESD pre energie a médiá Druh modulu DE250V/2	972220 DE250V/2
Modul ESD pre energie a médiá Druh modulu ON/OFF1	972220 ON/OFF1