


Garant**Modul pre energie a médiá, Druh modulu: 0/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	928470 0/2
GTIN	4062406182670
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z ocelového plechu **v modulárnom dizajne**. Všetky napájacie komponenty s **káblom** a **zásuvným pripojením**.

Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku.

Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5. Základná doska/prázdny modul pre energetickú lištu/lištu pre média.

Popis:**Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.**
- **Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.**
- **Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.**
- **Prierez vodičov predmontovaných káblov:**
 - 3 × 1.5 mm² pri striedavom prúde (L, N, PE)**
 - 5 × 1.5 mm² pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Trieda ochrany 1**
- **Stupeň ochrany krytom IP 20.**

Použitie:

Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.

Nemecko/DE: typ F

Švajčiarsko/CH: typ J
Taliano/IT: typ L
Francúzsko/FR: typ E
Česká republika/CZ: typ E
Anglicko/GB: typ G
Dánsko/DK: typ K
USA/US: typ B

Vhodné pre:

Č. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 a 928510.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.**
- **Výrobky č. 928470 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.**

Technický opis

Jednotka členenia	2E
Výška	137 mm
Hmotnosť	0,2 kg
Šírka	200 mm
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Energetický modul