

**HOLEX****Súprava paralelných podložiek, Dĺžka: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	366704 100
GTIN	4045197750891
Trieda položky	32D

**Popis****Prevedenie:**

HOLEX – štandardné vyhotovenie. Tolerancia výšky a párovania 0,01 mm. Uchovávané v drevenom boxe (ako na obrázku). Tvrdosť: 60 HRC.

**Jemne brúsené v pároch.****Použitie:**

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

**Obsah:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**Upozornenie:**

Veľ. 125 – 200: stúpajúce 1 mm; všetky rozmery okrem 9 mm sú dostupné.  
Náhradné držiaky nájdete v zozname náhradných dielov.

**Technický opis**

Počet líšt	20 Pár
Dĺžka	100 mm

Druh produktu

Paralelné podložky

## Príslušenstvo

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 4X7

366706 4X7

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 6X14

366706 6X14

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 3X11

366706 3X11

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 2X20

366706 2X20

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 5X8

366706 5X8

Náhradná drevená kazeta pre paralelné podložky Typ S1

366754 S1

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 3X6

366706 3X6

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 3X16

366706 3X16

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 2X15

366706 2X15

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 4X17

366706 4X17

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 2X10

366706 2X10

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 3X21

366706 3X21

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 4X12

366706 4X12

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 2X5

366706 2X5

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 4X22

366706 4X22

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 5X23

366706 5X23

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 5X13

366706 5X13

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 5X18

366706 5X18

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 6X24

366706 6X24

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 6X19

366706 6X19

Jednotlivý pár paralelných podložiek pre366702/6704 veľ.  
100 Šírka × výška 6X9

366706 6X9