

HOLEX**Digitálny hĺbkomer, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 418742 150 |
| GTIN | 4045197770295 |
| Trieda položky | 42A |

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík č. 418744.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------|
| Prierez Meracej lišty | 16×4 mm |
| Kalibrácia | A1 |
| Dĺžka mostu | 100 mm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm |
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Norma | ISO 13385 |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia DAKK Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |
| Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021000 200 |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2 | 497100 USB2 |
| Pripojovací kábel Typ USB2 | 497080 USB2 |
| Pripojovací kábel Typ D2 | 497080 D2 |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2 | 497100 D2 |
| Pripojovací kábel Typ D1 | 497080 D1 |
| Skrutka na držiak hĺbkomeru | 412230 |
| Vysielač Typ S1 | 498966 S1 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1 | 497100 D1 |