



Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, dlhých s ryhovaním, Počet skrutkovačov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627191 9
GTIN	7610733265282
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Výhoda:

Vďaka rebrovaniu podľa ISO 13444 typ B sa zvyšuje schopnosť uchopenia vo vlhkom alebo zaolejanom prostredí a tým vzrastá aj bezpečnosť.

Obsah:

1 uhlový skrutkovač Č. 627190: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Balenie	Plastový držiak
Počet skrutkovačov	9
Kľúčové rozmery	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Rozmery cez steny	metrické
Označenie výrobcu	Uhlový skrutkovač Safety
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač

Povrch	chrómovaná
Prevedenie stopky	okružly, vrúbkovaný
Farebné kódovanie	nie
Plastové opláštenie stopky	nie
Gulôčková hlava na dlhom ramene	áno
100-stupňový uhol	nie
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 6	627190 6
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 8	627190 8
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 2,5	627190 2,5
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 10	627190 10
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 5	627190 5
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 4	627190 4
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 3	627190 3
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 2	627190 2
6-hranný uhlový kľúč, dlhýs ryhovaním Šesťhran 1,5	627190 1,5
Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet upínačov 9	627255 9