



Údržbárska sada náradia, 35-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	680370
GTIN	4013288178336
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Kompaktná súprava náradia s najdôležitejšími nástrojmi na údržbové práce v interiéri a exteriéri.

Rozsah balenia:

Rukoväť Kraftform, izolovaná podľa VDE: 1 ks č. 667411 veľ. 1

Čepele skrutkovačov na skrutky Phillips, izolované podľa VDE: 1 ks Veľ. 1; 2

Čepele skrutkovačov na Pozidriv, izolované podľa VDE: 1 ks Veľ. 1; 2

Čepele na skrutkovač na vnútorné Torx®, izolované podľa VDE: 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25

Čepele na plochý skrutkovač, izolované podľa VDE: 1 ks Veľ. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

Bity na Pozidriv C 6,3: 1 ks Č. 675320 Veľ. 1/25; 2/25

Bity na vnútorný šesťhran C 6,3: 1 ks č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6

BITY pre vnútorné Torx® C 6,3: 1 ks Č. 675340 Veľ. TX25

1/4-palcový držiak na bity s magnetom: 1 ks

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 palcové predĺženie: 1 ks veľ. 75 mm

1/4" spojovacia stopka: 1 ks

1/4" račna s jemným ozubením „Zyklop Speed“: 1 ks č. 632390

Držiak skrutiek: 1 ks č. 666425 veľ. 2

Skúšačka napätia: 1 ks č. 665030 veľ. 3

Dvojitý otvorený kľúč „Joker 6002“: 1 ks Veľ. 10x13 mm

Upozornenie:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v textilnej skladacej taške.

Technický opis

Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt W1 údržba
Počet dielov	35
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Jednopolová fázová skúškačka Šírka čepele 3	665030 3
Rukoväť Kraftform VDE jednotlivá Typ 1	667411 1
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675240 3
Račna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 1/4 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom	632390
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675320 1/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675320 2/25
Držiak skrutiek Typ 2	666425 2
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4