

Súprava pre jemnú mechaniku, Počet nástrojov: 14**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954860 14
GTIN	2050002004474
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954860: 1 ks

Hodinárska lupa c. 490702 vel. 10: 1 ks

Plochý hodinársky skrutkovač HOLEX č. 669005 veľ. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 ks

Hodinársky skrutkovac HOLEX pre Phillips c. 669015 vel. 0; 1: 1 ks

Jemné mechanické kliešte c. 716100 vel. 125: 1 ks

Stranová rezacka na jemnú mechaniku GARANT c. 725390 vel. 110: 1 ks

Pinzeta hrot HOLEX c. 727520 vel. N: 1 ks

Pinzeta tupá HOLEX c. 727550 vel. N: 1 ks

Pinzeta pod uhlom HOLEX c. 727600 vel. N: 1 ks

Technický opis

Šírka v G	8
Hĺbka	250 mm
Počet nástrojov	14

Hĺbka v G	10
Šírka	200 mm
Prevedenie	so súpravou náradia
Hmotnosť	0,354 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Plochý hodinársky skrutkovač Šírka čepele b 1,8	669005 1,8
Hodinársky skrutkovač pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 0	669015 0
Plochý hodinársky skrutkovač Šírka čepele b 3,0	669005 3,0
Pinzeta špicatá, 125 mm tvar AA Materiál N	727520 N
Stranové štiepacie kliešte na jemnú mechaniku, normálny tvar Celková dĺžka 110	725390 110
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 954860	952001 954860
Plochý hodinársky skrutkovač Šírka čepele b 3,5	669005 3,5
Hodinárska lupa Tech-Line Zväčšenie (x-násobne) 10	490702 10
Hodinársky skrutkovač pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	669015 1
Pinzeta tupá / špička široká 3 mm, 145 mm, tvar 40 Materiál N	727550 N
Pinzeta s úzkym zahnutým hrotom, 150 mm, tvar 22b Materiál N	727600 N
Kliešte pre jemnú mechaniku chrómované ploché okrúhle Celková dĺžka 125	716100 125
Plochý hodinársky skrutkovač Šírka čepele b 2,3	669005 2,3
Plochý hodinársky skrutkovač Šírka čepele b 1,5	669005 1,5
Plochý hodinársky skrutkovač Šírka čepele b 1	669005 1