



Sada nástrčných klúčov QuickRelease, 1/4 palcový štvorhran 22-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630291
GTIN	4018754261550
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

QuickRelease – račňa, predĺženie, kardanový kĺb a nástrčná hlavica vytvárajú **priechodnú, pevne spojenú jednotku**. Stlačením tlačidla sa dá bezpečné spojenie rýchlo a ľahko opäť uvoľniť.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8. a

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks č. 631000 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631700 veľ. 3; 4; 5; 6

Priečna rukoväť QR: 1 ks č. 633050 veľ. 116

Nástrčná rukoväť QR: 1 ks č. 632950 veľ. 150

Predĺženie QR: 1 ks č. 632545 veľ. 150

Kardanový kĺb QR: 1 ks č. 633550 veľ. 1/4

Račňa QR: 1 ks č. 632355 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet dielov	22
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	3,5-13 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-6 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Dĺžka	227 mm
Šírka	131 mm
Výška	57 mm
s QuickRelease	áno
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631000 5,5
Priečna rukoväť, 1/4 palca QuickRelease Celková dĺžka 116	633050 116
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631000 11
Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca s vyhadzovačom QuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631000 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631000 5
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé Šestšhran 4	631700 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631000 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631000 9
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé Šestšhran 3	631700 3
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé Šestšhran 6	631700 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631000 4

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 3,5	631000 3,5
Predĺženie, 1/4 palcaQuickRelease Celková dĺžka 150	632545 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631000 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631000 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šesthran 5	631700 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631000 8
Univerzálny kľb 1/4 palcaQuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palcaQuickRelease Celková dĺžka 150	632950 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631000 4,5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631000 7