



Sada nástrčných klúčov QuickRelease, 1/2 palcový štvorhran 22-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637891
GTIN	4018754260911
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; **nástrčné hlavice** podľa DIN 3124. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

QuickRelease Súprava v plastovom boxe ABS odolnom proti prasknutiu s penovou vložkou. Račňa, predĺženie, kardanový kĺb a nástrčná hlavica vytvárajú **priečodnú, pevne spojenú jednotku**. Stlačením tlačidla sa dá bezpečné spojenie rýchlo a ľahko opäť uvoľniť.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 16 ks č. 642200 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1 priečna rukoväť QR: č. 641350

3 predĺženia QR: Č. 641045 veľ. 75; 130; 255

1 kardanový kĺb QR: č. 641650

1 račňa QR: č. 640440

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10-32 mm
Počet dielov	22
Rozmery cez steny	metrické
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
s QuickRelease	áno
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642200 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642200 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642200 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642200 11
Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/2 palca s vyhadzovačom QuickRelease Typ 1/2	640440 1/2
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642200 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642200 12
Predĺženie, 1/2 palca QuickRelease Celková dĺžka 75	641045 75
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642200 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642200 19
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
Priečna rukoväť, 1/2 palca QuickRelease Celková dĺžka 300	641350 300
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642200 15
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642200 17
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27

Univerzálny kľb 1/2 palcaQuickRelease Typ 1/2	641650 1/2
Predĺženie, 1/2 palcaQuickRelease Celková dĺžka 255	641045 255
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642200 32
Predĺženie, 1/2 palcaQuickRelease Celková dĺžka 130	641045 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642200 21
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642200 22