



Sada nástrčných klúčov rozmery v palcoch, 1/2 palcový štvorhran 23-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	638711
GTIN	4018754260966
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom do 3/4 palca (americké veľkosti).

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 17 ks č. 642400

veľ. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

T-rukovät: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 50; 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny	palcový

Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných klúčov	3/8-1,1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	23
Dĺžka	454 mm
Šírka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11/16	642400 11/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.1/8	642400 1.1/8
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641000 255
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.3/16	642400 1.3/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 5/8	642400 5/8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15/16	642400 15/16
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 3/4	642400 3/4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 7/16	642400 7/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.1/4	642400 1.1/4
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 9/16	642400 9/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1.1/16	642400 1.1/16
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300	641300 300
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13/16	642400 13/16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 25/32	642400 25/32
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 50	641000 50
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1	642400 1
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 1/2	642400 1/2

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 3/8	642400 3/8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19/32	642400 19/32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 7/8	642400 7/8
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641600 1/2