



## Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 39-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	639261
GTIN	4018754261192
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M20, vonkajšie Torx® so závitom M6 – M20. Pre vnútorné šesťhranné skrutky so závitom M6 – M18, vnútorné Torx® so závitom M4 – M14.

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 642200 veľ. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks č. 642700 veľ. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Zástrčné hlavice 6-hranné: 6 ks č. 643200 veľ. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Zástrčné hlavice na Torx®: 9 ks č. 643650 veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300

Predĺženia: 2 ks č. 641000 veľ. 130; 255

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

### Technický opis

Rozměry cez steny	metrické
Počet dielov	39
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	5-14 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	8-30 mm
Dĺžka	481 mm
Šírka	288 mm
Výška	82 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

## Príslušenstvo

Vložka nástrčného klúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E12	642700 E12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642200 30
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 5	643200 5
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642200 16
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641000 130
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX55	643650 TX55
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX30	643650 TX30
Vložka nástrčného klúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E18	642700 E18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642200 27
Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX27	643650 TX27
	642700 E10

Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E10

Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E20

642700 E20

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255

641000 255

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX20

643650 TX20

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13

642200 13

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10

642200 10

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 8

643200 8

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8

642200 8

Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2

641600 1/2

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX45

643650 TX45

Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 300

641300 300

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19

642200 19

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 12

643200 12

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX25

643650 TX25

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18

642200 18

Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E24

642700 E24

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX50

643650 TX50

Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E14

642700 E14

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX40

643650 TX40

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 6

643200 6

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22

642200 22

Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® Profil Torx® E16

642700 E16

Nástrčný skrutkovač pre Torx®, 1/2 Profil Torx® TX60

643650 TX60

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 10

643200 10

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17

642200 17

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21

642200 21

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24

642200 24

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 14

643200 14